







Nagaoka PREISLISTE 01.2018

| Nagaoka | Beschreibung | Description | MVP/PMV |
|--|--|--|--------------|
| 102 Record sleeves  | 50 Stk. Antistatik Plattenhüllen | 50 pcs. enveloppe antistatique pour disques. | 39.90 |
| CL152  | Spezial Schallplattenreiniger, mit gummierter Rolle Schallplattenreiniger der Superlative. Der Roller entfernt alle Staubpartikel inkl. aus der Rille. Der Roller kann, wenn dieser nicht mehr effizient sein sollte, mit Wasser gewaschen werden. Es dürfen keine Tücher oder Waschmittel verwendet werden. | Nettoyer disques 33 tour Les produits de nettoyage de disque des superlatifs. Le rouleau éloigne toutes les particules de poussière. Le rouleau peut, si celui-ci ne devrait pas être effizient, être lavé avec de l'eau. Aucun étoffes ou lessive pourront être appliquer. | 99.90 |
| Argento 116  | Trockenreiniger Mit speziellem Reinigungstuch/Filz ausgestattet, inkl. Nadelbürste. | Nettoyage a sec. produits de nettoyage équiper avec étoffe spécial de nettoyage. compris. brosse pour le Stylus. | 39.90 |
| CDL 07  | CD Linsenreiniger Wird wie eine CD gehandhabt. Reinigt die Laser Linse. | nettoyer lentille-laser CD est manipulé comme un cd. Nettoyez la lentille du laser. | 29.90 |
| DVL 803  | DVD Linsenreiniger Wird wie eine DVD gehandhabt. Reinigt die Laser Linse. | nettoyer lentille-laser DVD est manipulé comme un DVD. Nettoyez la lentille du lasers. | 35.00 |
| Ins SU01  | Weltweit erste Kombination aus Rubin und Metallisolator. Dient der Unterdrückung der Resonanz und Isolierung der Vibrationen zwischen den Isolatoren. Jedes Teil wird von computer gesteuerten Maschinen bearbeitet Der Rubin-Effekt: Hemmt (absorbiert) den Schwingungs modus nicht auf der Seite der Geräte Material Rubin, Stahl Menge: 4 Stk. Größe Spike $\Phi 25$ mm x 23 mm Sockel $\Phi 25$ x 6 mm Gewicht Spike 43g Belastbarkeit 200 kg (je 1 Paar) | Première combinaison au monde d'isolant rubis et métal. Supprime la résonance et l'isolation des vibrations entre les isolants. Chaque pièce est traitée par des machines commandées par ordinateur L'effet rubis: n'inhibe pas (n'absorbe pas) le mode de vibration sur le côté des appareils Matériau rubis, acier Quantité: 4 pièces Taille des picots $\Phi 25$ mm x 23 mm Base $\Phi 25$ x 6 mm Poids Spike 43g Capacité de charge 200 kg (1 paire chacun) | 299 |